



Frezų rinkinys 5 vnt, dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Frezų skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	547110 5
GTIN	4007220068816
Produktų klasė	55F

Aprašymas

Modelis:

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vnt. Nr. 547200 dyd. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Dantų smulkumas	stambiadantis
Ašmenys	HM

Koto Ø	6 mm
Frezų skaičius	5
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		

Priedai

Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas A1225	547200 A1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas C1225	547200 C1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas G1225	547200 G1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas F1225	547200 F1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas D1210	547200 D1210