

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921011 1500
GTIN	4062406117887
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakle. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Atitrauktas atviras korpusas ergonomiškam sėdėjimui.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	132,8 kg
Darbastalio ilgis	1500 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Spintelės gylis	700 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Stalčių skaičius	4
Darbastalio storis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22	955071 22
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6	950320 125/6
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1	950320 125/1
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3	950320 125/3
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus Plotis 1500 mm	951951 1500
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4	950320 125/4
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5
Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22	955072 22
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10