

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai tamsi Eluplan plokštė, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921057 1500
GTIN	4062406118037
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu naudojant kaištinę spyną. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Korpusas su durelėmis ir viena lentyna.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Spintelės gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	136,5 kg
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	4
Aukštis	950 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G

Produkto rūšis	Darbastalis
Priedai	
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4	950320 125/4
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22	955071 22
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6	950320 125/6
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20

Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3	950320 125/3
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1	950320 125/1
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10
Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22	955072 22