

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais 16G, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 1500/6+4mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922161 1500/6+4
GTIN	4062406118129
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 125, 200, 300

stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tiekimo sudėtis:

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	10
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg

Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Serija	vario
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Svoris	164 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927500 125
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927500 200
Stalčius Stalčių aukštis 300 mm	927500 300
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/4	927300 800/4
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6	927300 800/6
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1500 mm	926001 1500