

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 2 korpusais 16G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 12x20G, Plokštės ilgis: 1500/6+7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922167 1500/6+7
GTIN	4062406118167
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Tiekimo sudėtis:**

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20

Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčių skaičius	13
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Svoris	183 kg
Stalčių naudingasis plotis G	12
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927500 200
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/7	927300 800/7
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/6	927300 800/6
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1500 mm	926241 1500