

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su 2 korpusais 16G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 12x20G, Plokštės ilgis: 1500/6+5mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Tiekimo sudėtis:

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm

Aukštis	950 mm
Svoris	177 kg
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių skaičius	11
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927500 125
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927500 250
Stalčius Stalčių aukštis 300 mm	927500 300
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927500 200
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/5	927300 900/5
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 1500 mm	926081 1500
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927300 900/6