

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 2 korpusais 16G, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 12x20G, Plokštės ilgis: 1500/6+7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922171 1500/6+7
GTIN	4062406118181
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Tiekimo sudėtis:**

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių skaičius	13

Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Svoris	189 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko aukštis	900 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	12
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Aukštis	950 mm
Serija	vario
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927500 125
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927500 250
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927500 200
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/7	927300 900/7
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927300 900/6
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1500 mm	926001 1500