

Garant GRIDLINE

Vario stumdomas darbastalis, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiui atsідaryti transportuojant.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 125

Tiekimo sudėtis:

2 kojelės su ratukais, korpusas su stalčiumi, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	1
------------------	---

Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
ComfortClose	ne
Svoris	57,1 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
nuleidžiamas	ne
Aukštis	850 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko aukštis	200 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių bloko gylis	650 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių bloko plotis	600 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
Buferis	ne
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	vario
Serija	vario
Darbastalio ilgis	1000 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio storis	50 mm
Stumiamoji rankena	ne
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Stalčių bloko naudingasis aukštis	125 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm	927140 700
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 125 mm	927805 125