

Garant GRIDLINE

Vario stumdomas darbastalis, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923507 1000
GTIN	4062406118310
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekiančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui.

Tiekimo sudėtis:

2 x kojelės su ratukais, 2 x poros kampo aptaisų, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stumiamoji rankena	ne
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Svoris	40,3 kg

Serija	vario
Serija	vario
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Aukštis	850 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Buferis	ne
ComfortClose	ne
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių skaičius	0
Rato medžiaga	Poliuretano
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
Darbastalio ilgis	1000 mm
nuleidžiamas	ne
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm

927140 700