

Garant GRIDLINE

**Vario stumdomas darbastalis, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923501 1000
GTIN	4062406118297
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekiančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui.

Tiekimo sudėtis:

2 × kojelės su ratukais, 2 × poros kampo aptaisų, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis	1000 mm
Stumiamoji rankena	ne
Buferis	ne
Ratukai nepaliekia žymių	taip

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Serija	vario
Serija	vario
Stalčių skaičius	0
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Svoris	45,3 kg
nuleidžiamas	ne
ComfortClose	ne
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Aukštis	850 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm

927140 700