

Garant GRIDLINE

Vario stumdomas darbastalis, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923517 1000/1
GTIN	4062406118280
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksuojamais ratams ir sukamajam žiedui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 125

Tiekimo sudėtis:

2 kojelės su ratukais, korpusas su stalčiumi, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	58,3 kg
Stalčių bloko aukštis	200 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Stalčių bloko naudingasis aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
ComfortClose	ne
Darbastalio gylis	750 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
Aukštis	950 mm
Stumiamoji rankena	ne
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Serija	vario
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	1
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
nuleidžiamas	ne
Buferis	ne
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko gylis	650 mm

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm	927140 700
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 125 mm	927805 125