

Garant GRIDLINE

Vario stumdomas darbastalis, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923514 1000
GTIN	4062406118334
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui.

Tiekimo sudėtis:

2 x kojelės su ratukais, 2 x poros kampo aptaisų, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Serija	vario
Serija	vario
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių skaičius	0
Rato medžiaga	Poliuretano
Buferis	ne
Aukštis	950 mm
ComfortClose	ne
Darbastalio gylis	750 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Svoris	51,5 kg
nuleidžiamas	ne
Stumiamoji rankena	ne
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Darbastalio ilgis	1000 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G

Produkto rūšis

stumdomas darbastalis

Priedai

Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm

927140 700