

Garant GRIDLINE

Vario stumdomas darbastalis, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923517 1000
GTIN	4062406118341
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

Tiekimo sudėtis:

2 x kojelės su ratukais, 2 x poros kampo aptaisų, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratukai nepalieka žymių	taip
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Stalčių skaičius	0
Buferis	ne
Darbastalio storis	50 mm
ComfortClose	ne
Aukštis	950 mm
nuleidžiamas	ne
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Darbastalio gylis	750 mm
Stumiamoji rankena	ne
Svoris	41,5 kg
Darbastalio ilgis	1000 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Serija	vario
Serija	vario
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm

927140 700