

Garant GRIDLINE

Vario stumdomas darbastalis, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923504 1000
GTIN	4062406118303
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui.

Tiekimo sudėtis:

2 × kojelės su ratukais, 2 × poros kampo aptaisų, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stumiamoji rankena	ne
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Serija	vario
Serija	vario
Svoris	50,3 kg
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Aukštis	850 mm
ComfortClose	ne
nuleidžiamas	ne
Darbastalio storis	50 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Darbastalio gylis	750 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Buferis	ne
Stalčių skaičius	0
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm

927140 700