

Garant GRIDLINE

**Vario stumdomas darbastalis, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis mm / stalčių skaičius: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923511 1000
GTIN	4062406118327
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su lentyna, gylis 300 mm. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui.

Tiekimo sudėtis:

2 × kojelės su ratukais, 2 × poros kampo aptaisų, lentyna, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Aukštis	950 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Serija	vario

Serija	vario
maksimali važiuoklės keliamoji galia	250 kg
ComfortClose	ne
Svoris	46,5 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Buferis	ne
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Stumiamoji rankena	ne
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių skaičius	0
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
nuleidžiamas	ne
Rato medžiaga	Poliuretano
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Galinė sienelė / lentynavienos dalies Tinka plokštėms, kurių ilgis 700 mm

927140 700