

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 850 mm Plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	126 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950300 75/3
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus Plotis 2000 mm	951951 2000
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950300 75/2
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950320 75/2
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3

Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm	926001 2000
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2