

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 1000/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922597 1000/2
GTIN	4062406214678
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Serija	vario
Svoris	99 kg
Darbastalio ilgis	1000 mm
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukštis	950 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

**Priedai**

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm

927800 150

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm

927800 75

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm

927000 900

Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2

927600 300/2

Kampo aptaisas Tipas 1

927122 1

Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan)  
Plokštės ilgis 1000 mm

926241 1000