

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/2mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 922597 2000/2 |
| GTIN             | 4062406214692 |
| Produktų klasė   | 9GG           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Stalčių bloko aukštis | 300 mm |
|-----------------------|--------|

|   |  |
|---|--|
| Darbastalio ilgis   | 2000 mm  |
| Svoris  | 127 kg   |
| Stalčiaus naudingasis plotis  | 500 mm   |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg   |
| Darbastalio gylis   | 750 mm   |
| Stalčių skaičius  | 2  |
| Serija  | vario  |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis   | 225 mm   |
| Stalčių naudingasis gylis G   | 20   |
| Stalčiaus naudingasis gylis   | 500 mm   |
| Stalčių naudingasis plotis G  | 20   |
| Darbastalio storis  | 50 mm  |
| Aukštis   | 950 mm   |
| Stalčių naudingasis gylis G   | 20×20  |
| Stalčių bloko plotis  | 600 mm   |
| Stalčių bloko gylis   | 650 mm   |
| Konstrukcija  | Plieninių vamzdžių konstrukcija                                |
| medžiagos storis  | 1 mm   |
| Darbastalio aukštis   | 950 mm   |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia  | 75 kg  |
| Plokštelės storis   | 50 mm  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)   | 100 %  |
| Cilindrinė spyna  | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis   | 20×20G   |
| Produkto rūšis  | Darbastalis  |

**Priedai**

|  |              |
|--|--------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21  | 914227 KO21  |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm  | 927800 150   |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm   | 927800 75    |
| Kampo aptaisas Tipas 1   | 927122 1     |
| Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan)<br>Plokštės ilgis 2000 mm | 926241 2000  |
| Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm   | 927000 900   |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2                       | 927600 300/2 |