

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922587 1500/2
GTIN	4062406214593
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Serija	vario
Svoris	112 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių bloko aukštis	300 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukštis	850 mm
Stalčių skaičius	2
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Darbatalissu tamsiai pilka plastikine dangą (Eluplan) Plokštės ilgis 1500 mm	926241 1500