

bimos

**Meistro kėdė – ESD, PU putplastis, su kojelėmis, Tipas: ESD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

**5-dalių aliuminio pagrindas** (Ø 600 mm). Aukštis reguliuojamas **pneumatinio amortizatoriumi** palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. **Minkšta ir patogų sėdėti**, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). **Ergonomiška nugaros atrama** (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogų, plaunama.

**Paskirtis:**

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.

Sėdima - atraminė taburetė su kojelėmis darbiniam aukščiui nuo 720 - 1000 mm.

**Standartas:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Techninis aprašymas**

Sėdynės plotis	340 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis

Norma	DIN 68877
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Nugaros atramos aukštis	190 mm
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, poliruotas
Sėdynės gylis	300 mm
Kryžminė koja	Kojelė
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	580 mm
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
su atrama nugarai	taip
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	510 - 780 mm
Produkto rūšis	ESD meistro kėdė

## Priedai

ESD atraminės kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963190
--	--------