

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 24G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922594 2000/2
GTIN	4062406214661
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko aukštis	300 mm
-----------------------	--------

Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	127 kg
Aukštis	950 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių skaičius	2
Serija	vario
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000