

bimos

Meistro kėdė – ESD, PU putplastis, su kojėlėmis ir atrama kojoms, Tipas: ESD**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972702 ESD

GTIN

4016849552064

Produktų klasė

96B

Aprašymas**Modelis:**

5-dalių aliuminio pagrindas (Ø 600 mm). Aukštis reguliuojamas **pneumatinio amortizatoriumi** palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. **Minkšta ir patogų sėdėti**, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). **Ergonomiška nugaros atrama** (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogų, plaunama.

Paskirtis:

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.

Sėdima - atraminė taburetė su kojėlėmis darbiniam aukščiui nuo 720 - 1000 mm.

Standartas:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Norma

DIN 68877

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø

580 mm

su atrama nugarai	taip
Sėdynės gylis	300 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, poliruotas
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Nugaros atramos aukštis	190 mm
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sėdynės plotis	340 mm
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	510 - 780 mm
Produkto rūšis	ESD meistro kėdė

Priedai

ESD atraminės kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963190
--	--------