

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis 5S, korpusas 24G, aukštis 850 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922864 1500
GTIN	4062406118532
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 125, 150, 250

**Tiekimo sudėtis:**

1 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Nekonfigūruojama.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio ilgis	1500 mm
-------------------	---------

Aukštis	850 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	121 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių skaičius	5
Darbastalio storis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
---------------------------------	------------

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 1500 mm	926081 1500
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800