

Garant GRIDLINE

Važiuklė Ready-to-go darbastaliams, Tipas: 1200**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927271 1200
GTIN	4062406118600
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos., nepalieka žymių, pilkos spalvos. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). 2K Haptoprene® rankena ant kėlimo ir nuleidimo įrenginio.

Tinka:

Ready-to-go darbastaliai, korpuso plotis 1200 mm, pagrindo plotis 1300 mm.
Nr. 927241 dyd. 1200/2, 1200/3; Nr. 927261 dyd. 1200/2, 1200/3.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Važiuklė netinkama papildymui. Darbastaliams su pavaža reikia viena ranka ištraukiamų stalčių. Netinkama darbastaliams su atviru korpusu.

Techninis aprašymas

Plotis	1200 mm
maksimali važiuklės keliamoji galia	400 kg
Gylis	700 mm
Aukštis	200 mm
Serija	Ready-to-go
Serija	Ready-to-go

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Produkto rūšis	Mobilus modulis