

Garant GRIDLINE

**Važiuklė Ready-to-go darbastaliams, Tipas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927271 1000
GTIN	4062406118594
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos, nepalieka žymių, pilkos spalvos. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). 2K Haptoprene® rankena ant kėlimo ir nuleidimo įrenginio.

**Tinka:**

Ready-to-go darbastaliai, korpuso plotis 1000 mm, pagrindo plotis 1100 mm.  
Nr. 927241 dyd. 1000, 927261 dyd. 1000.

**Spalva:**

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Važiuklė netinkama papildymui. Darbastaliams su pavaža reikia viena ranka ištraukiamų stalčių. Netinkama darbastaliams su atviru korpusu.

**Techninis aprašymas**

maksimali važiuklės keliamoji galia	400 kg
Aukštis	200 mm
Serija	Ready-to-go
Serija	Ready-to-go
Gylis	700 mm
Plotis	1030 mm

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Produkto rūšis	Mobilus modulis