


**Perforuota galinė sienelė, Aukštis 481 mm, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929650 1500
GTIN	4062406118631
Produktų klasė	92W

Aprašymas**Modelis:**

Stovas iš lakštinio plieno 40×40 mm, prisukamas prie stalviršio. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Dėl atramų konstrukcijos šių sienelių negalima įkabinti į kitas perforuotas sieneles.

Techninis aprašymas

tinka modeliui	1500 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Aukštis	481 mm
Plotis	1420 mm
Gylis	25 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 481 mm

Produkto rūšis

Perforuota sienelė