


**Perforuota galinė sienelė, Aukštis 962 mm, Tinka modeliui: 1250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929651 1250
GTIN	4062406118693
Produktų klasė	92W

Aprašymas**Modelis:**

Stovas iš lakštinio plieno 40×40 mm, prisukamas prie stalviršio. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Dėl atramų konstrukcijos šių sienelių negalima įkabinti į kitas perforuotas sieneles.

Techninis aprašymas

Perforuota sienelė	vienpusė
Plotis	1170 mm
Aukštis	962 mm
Gylis	25 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm

Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 962 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė