

**Darbastalis, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929600 1500
GTIN	4062406118730
Produktų klasė	92W

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalis iš 30 mm storio, deformacijai atsparaus ir hermetiškai laminuoto bei bespalviu UV laku lakuoto buko Multiplex. Apačia iš varžtais suveržto 4-briaunio vamzdinio rėmo (30×30 mm), su plastikinėmis kojėlėmis.

Spalva:

Vamzdžio rėmas antracito pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinio būdu. Kitos spalvos negalimos.**

Pastaba:

Pristatomas atskiromis dalimis (nesurinktas).

Techninis aprašymas

Darbastelio storis	30 mm
Svoris	30 kg
Darbastelio ilgis	1500 mm
Darbastelio gylis	700 mm
Darbastelio aukštis	850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg

Plokštelės storis	30 mm
Produkto rūšis	Darbo stalias