

HOLEX

Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: G1630



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540750 G1630 |
| GTIN | 4045197723659 |
| Produktų klasė | 52D |

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Elipsė“** (SPG).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Bendras ilgis | 75 mm |
| Forma | elipsinė |
| Galvos Ø | 16 mm |
| Dantų forma | kryžminiai dantys |
| Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 |
| Forma | G1630 |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 30 mm |

| | |
|----------------|----------------|
| Serija | Dantų forma Z7 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| Uni | tinka | | |