



## Pneumatinis graviravimo brėžiklis DynaPen®, Tipas: 10850



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079708 10850
GTIN	616026108509
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Pneumatinis pieštukas DynaPen su **dideliu priedų rinkiniu (1/8 colio)**. Impulsinį judesį (eiga 0,018 mm) **galima naudoti įvairiai**, pvz.: graviruoti, rašyti, valyti ir dildyti, apipjaustyti užvartas ir pan.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1,4 m prijungimo žarna, 3 dildėmis, graviravimo brėžikliu ir šešiabriauniu raktu.

#### Pastaba:

Tinkamas deimantines mini dildes rasite Nr. 529420.

maksimalus oro poreikis: 28,2 l/min

Smūgių dažnis: 233 Hz

Prijungimo sriegis: NPT

Pneumatinė jungtis: 1/4 in

Svoris: 0,26 kg

Darbinis triukšmas: 79 dB(A)

### Techninis aprašymas

Svoris	0,26 kg
Ø	23 mm
Gamintojo pavadinimas	10850
Smūgių dažnis	233 Hz
maksimalus oro poreikis	28,2 l/min

maksimali vibracija pagal EN	8 m/s <sup>2</sup>
Darbinis triukšmas	79 dB(A)
Ilgis	108 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Graviravimo brėžiklis

## Priedai

Deimantinės mini dildės grūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 1	529420 1
Deimantinės mini dildės grūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 1K	529420 1K
Deimantinės mini dildės grūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 4	529420 4