

HOLEX**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: C0820****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540750 C0820
GTIN	4045197723512
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	63 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	C0820
Galvos Ø	8 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	19 mm

Serija	Dantų forma Z7
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		