



Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 34cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659934 34
GTIN	4013288179395
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su **Rapidaptor** greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu. Sukimo momento nustatymas dinamometrinio tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) ir 6-briauniu raktu SW7 (arba SW10, kai dyd. 600). **Gamykloje atsuktuvai nustatomi dažniausiai reikalingam sukimo momentui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

Techninis aprašymas

Duomenys protokoluojami	ne
Sūkių momento ribos	10 - 34 cNm
Svoris	122 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas

Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
nustatytas sukimo momentas	0,1 Nm
Bendras ilgis L	133 mm
Sūkių momento ribos	0,1 - 0,34 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Matavimo prietaisai	mechaninis
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
maksimalus sukimo momentas	34 cNm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus
Gamintojo pavadinimas	7400 pre-set, 89 mm
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus