




Indikatoriniai vidmačiai KT, Matavimo diapazonas: 12-22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435125 12-22
GTIN	2050001051042
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, **modelio Schwenk** pagrindu. Skirta vidinių profilių ir dantytų griovelių, įpjovų ir pleištnių profilių matavimams. Labai tikslus ir patikimas dėl galimybės keisti matavimo kaiščio eigą aplenkiant segmentą. Naudojant keičiamus antgalius galima išmatuoti didelį plotą. Rutulinių antgalių tvirtinimui skirti matavimo antgaliai su vidiniais sriegiais. HM rutulius galima rinktis nuo $\varnothing 0,5\text{mm}$ kas $0,001\text{ mm}$ (tolerancija $< 2\mu\text{m}$).

Tiekimo sudėtis:

Prietaiso laikiklis su kontaktiniu kaiščiu ir matavimo antgaliais, be rutulinių antgalių ir ekrano.

Priedai pasirinktinai:

Rutuliniai įdėklai su HM rutuliais, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322.

Pastaba:

Matavimo kamščių saugiam ir greitam matavimui reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Matavimo diskų kiekis	1
Matavimo gylis	102 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	12 - 22 mm

Liestukų skaičius	11
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Priedai

Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 μm	434674 130/5
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 μm	434674 250/10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 μm	434674 25/0,5