

Garant GRIDLINE

Valymo priemonių spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Plotis mm / modelis: 750/K



Užsakymo data

Užsakymo numeris	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Universalios spinta valymo priemonėms, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm.
Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2 komponentų Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyne. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Perforuoti valymo priemonių spintų korpusai **kabliams ir laikikliams pakabinti** (95 skyriuje)..

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie GridLine spintų ir gali būti įvairiai sujungiamos.

Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 500 mm

Naud. aukštis: 1840 mm

Kablių skaičius: 3

Svoris: 78 kg

Techninis aprašymas

Kablių skaičius	3
Aukštis	2000 mm
Gylis	500 mm
Svoris	78 kg
Plotis	750 mm
Modelis	K
Spintos priekinė dalis	varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Naud. aukštis	1840 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Valymo priemonių spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------