

Garant

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/25mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	675105 3/25
GTIN	4062406118099
Produktų klasė	61F

Aprašymas**Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000–675050.

Su sukimo zona, **plastiškai kietas**. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

visas ilgis	25 mm
Kryžminių įpjovų dydis	3
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Spalvinis žymėjimas	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

