

**Garant**

**1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 2/25mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	675105 2/25
GTIN	4062406118082
Produktų klasė	61F

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000–675050.

Su sukimo zona, **plastiškai kietas**. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

**Paskirtis:**

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

**Standartas:**

DIN ISO 1173.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Kryžminių įpjovų dydis	2
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Spalvinis žymėjimas	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

