


**Garant****Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Hex-Plus profilis,  
Šešiabriaunis: 3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675125 3      |
| GTIN             | 4062406118952 |
| Produktų klasė   | 61F           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000–675050.

Standartinis modelis, **plastiškai kietas**.

**Paskirtis:**

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 7426 arba DIN ISO 2351-3.

**Standartas:**

DIN ISO 1173.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

**Techninis aprašymas**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Šešiabriaunis                | 3 mm                  |
| visas ilgis                  | 25 mm                 |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3                 |
| Perdavos profilis            | 6-briaunis atsuktuvus |
| Produkto rūšis               | Įrankis su antgaliu   |

