

**HOLEX**

## Mažoji freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: H0307



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	546910 H0307
GTIN	4045197724328
Produktų klasė	52D

### Aprašymas

#### Modelis:

**HOLEX** – frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos su koto -Ø 3 mm.

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

### Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų forma	kryžminiai dantys
Bendras ilgis	38 mm
Forma	liepsnos formos
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	H0307
Galvos Ø	3 mm
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	6 mm
Serija	Dantų forma Z7

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		