

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 40/19mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250017 40/19  |
| GTIN             | 4062406119126 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bendras ilgis L                      | 250 mm                        |
| Atraminė plokštelė                   | 259031 18                     |
| Spaustukas, varžtas, spyruoklė       | 259035 1                      |
| Laikiklio ISO kodas                  | DCLNR/L 4040S19               |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub> | 50 mm                         |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | CN.. 1906..                   |
| Plokštelės dydis                     | 19 mm                         |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>        | 45 mm                         |
| Koto dydis                           | 40 mm                         |
| Varžtas atraminei plokštei           | 259025 13                     |
| Norma                                | Gamykliniai standartai        |
| Paskirtis                            | kairinis                      |
| Vidinis aušinimas                    | ne                            |
| Reguliuojamas kampas κ               | 95 laipsniai                  |
| Paskirtis                            | Apdaila                       |
| Paskirtis                            | Išilginis tekinimas, išorinis |

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei 10 vnt. Tipas 2

259026 2

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3  
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Atraminė plokštelė Tipas 36

259031 36

Atraminė plokštelė Tipas 18

259031 18

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500