

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 40/19mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	250 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 4040S19
Darbinės dalies ilgis L ₄	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 1
Atraminė plokštelė	259031 18
Galvutės ilgis L ₁	45 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 13
Plokštelės dydis	19 mm
Koto dydis	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Varžtas atraminei plokštei 10 vnt. Tipas 2

259026 2

Atraminė plokštelė Tipas 18

259031 18

Atraminė plokštelė Tipas 36

259031 36

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500