

HOLEX

Mažoji freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: M0311



Užsakymo data

Užsakymo numeris	546910 M0311
GTIN	4045197724342
Produktų klasė	52D

Aprašymas

Modelis:

HOLEX – frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos su koto -Ø 3 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų forma	kryžminiai dantys
Bendras ilgis	38 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	3 mm
Forma	kūginė
Forma	M0311
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	11 mm
Serija	Dantų forma Z7

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		