

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 4040S19
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L ₄	50 mm
Svirtis	259015 1
Plokštelės dydis	19 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Koto dydis	40 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Galvutės ilgis L ₁	45 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Atraminė plokštelė	259031 17
Svirties varžtas	259018 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Atraminė plokštelė Tipas 16	259031 16
Svirties varžtas Tipas 1	259018 1
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Svirtis Tipas 13	259015 13
Svirtis Tipas 1	259015 1
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259047 1
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259044 1