

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	19 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Darbinės dalies ilgis L ₄	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Atraminė plokštelė	259031 17
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 4040S19
Svirties varžtas	259018 1
Svirtis	259015 1
Bendras ilgis L	250 mm
Galvutės ilgis L ₁	45 mm
Koto dydis	40 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 16	259031 16
Svirtis Tipas 13	259015 13
Svirtis Tipas 1	259015 1
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259047 1
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259044 1
Svirties varžtas Tipas 1	259018 1