

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Serija	QuickTurn
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Svirtis	259015 1
Svirties varžtas	259018 1
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Bendras ilgis L	250 mm
Galvutės ilgis L ₁	48 mm
Koto dydis	40 mm
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 4040S19
Atraminė plokštelė	259031 17
Darbinės dalies ilgis L ₄	35 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259047 1
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirties varžtas Tipas 1	259018 1
Svirtis Tipas 13	259015 13
Svirtis Tipas 1	259015 1
Atraminė plokštelė Tipas 16	259031 16
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259044 1
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36