

## ALLURIS

**FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras, Matavimo ribos: 2500N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478983 2500
GTIN	4260244680857
Produktų klasė	47F

**Aprašymas****Modelis:**

- **Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.**
- **Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.**
- **Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.**
- **Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.**
- **Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.**

**Privalumai:**

Veikia iki 150 h be maitinimo iš el. tinklo su įkraunama LiPo baterija.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

**Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje.** Galima naudoti kaip mobilių rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiaja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	29 mm
Plotis	82 mm
Prijungimo sriegis	M10
Matavimo ribos (diapazonas)	2500 N
Paleidimas	1 N
IP apsaugos klasė	IP 65
Ilgis	150 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras