

ALLURIS

FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB), Matavimo diapazonas: 500N**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478987 500
GTIN	4260244680680
Produktų klasė	47F

Aprašymas**Modelis:**

- **Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.**
- **Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.**
- **Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.**
- **Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.**
- **Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.**
- **Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.**
- **USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.**

Privalumai:

Duomenų vertinimas ir patikros būsenos stebėjimas kartu su motoriniais patikros stovais. **Su DAkkS kalibravimo sertifikatu.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiaja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

Programinė įranga FMI-AnalyzePro+.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	500 N
Ilgis	150 mm
Leistina paklaida	±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
IP apsaugos klasė	IP 65
Aukštis	29 mm
Prijungimo sriegis	M6
Plotis	82 mm
Paleidimas	0,1 N
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras