

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel+ su šviesia Eterlux danga, Ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920024 2000
GTIN	4062406119560
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis eLevel+** – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas darbastalio aukštis.

**Spalva:**

**Kojų dalys** antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos**.

**Kėliklis** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas**.

**Galinės ir šoninės sienelės** šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos miltelinio būdu, konfigūruojamos**.

**Pastaba:**

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

**Techninis aprašymas**

Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
--	------

Darbastalio gylis	700 mm
Gylis	800 mm
Svoris	105 kg
Stalviršio medžiaga	Eterlux
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Darbastalio storis	40 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Modelis	eLevel+
Plotis	2000 mm
Darbastalio paviršius	Danga labai atspari brėžiams ir karščiui
Dangos storis	2,7 mm
Aukščio reguliavimo principas	tik su stalviršiu
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka
Aukštis su galine sienele	1000 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Tarpinė plokštelė Workstation moduliui Tinka darbo vietos modulio gyliui 800 mm	920350 800
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3
PC laikiklis Tipas M	928753 M
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4	927315 400/4

Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2

927300 300/2