

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis mLevel su tamsiai pilka Eluplan plokšte, ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920002 2000
GTIN	4062406119416
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Darbo vietos modulis mLevel, atitinkantis Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

Spalva:

Apatinė dalis pilkos spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojama**.

Pakėlimo kolona iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojama**.

Šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos, RAL 7035, **dažytos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

Techninis aprašymas

Tolygus aukščio reguliavimas	ne
Plotis	2000 mm
Darbastalio gylis	700 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Svoris	80 kg
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Gylis	800 mm

Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Darbastalio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Darbastalio storis	40 mm
Modelis	mLevel
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne
Dangos storis	2 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Atramos Aukštis 962 mm	928010 962
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4	927315 400/4
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300

PC laikiklis Tipas M	928753 M
Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200