

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis mLevel su tamsiai pilka Eluplan plokšte, ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920002 1500
GTIN	4062406119300
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Darbo vietos modulis mLevel, atitinkantis Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

Spalva:

Apatinė dalis pilkos spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojama**.

Pakėlimo kolona iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojama**.

Šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos, RAL 7035, **dažytos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

Techninis aprašymas

Gylis	800 mm
Dangos storis	2 mm
Modelis	mLevel
Plotis	1500 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Darbastalio gylis	700 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm

Svoris	70 kg
Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Tolygus aukščio reguliavimas	ne
Darbastalio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio storis	40 mm
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Lentyna 810 mm gylio Tinka modeliui 1500	920211 1500
Kanban rėmas, skirtas mLevel ir eLevel+ Gylis 400 mm	920201 400
Juostų su ritinėliais pora Tipas 1	920212 1
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1

Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4	927315 400/4
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200
PC laikiklis Tipas M	928753 M
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3