

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel su šviesia Eterlux danga, ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 920014 1000   |
| GTIN             | 4062406119485 |
| Produktų klasė   | 91P           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis eLevel** – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas **visos darbo vietos aukštis**.

**Spalva:**

**Kojų dalys** antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos**.

**Kėliklis** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas**.

**Galinės ir šoninės sienelės** šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

**Pastaba:**

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

**Techninis aprašymas**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Darbastalio paviršius | Danga atspari brėžiams ir karščiui |
| Stalviršio medžiaga   | Eterlux                            |

|   |  |
|---|--|
| Gylis   | 800 mm   |
| Aukščio reguliavimo principas   | visa konstrukcija  |
| Stalviršio paviršiaus spalva  | šviesiai pilka   |
| Darbastalio ilgis   | 1000 mm  |
| Serija  | Workstation sisteminė darbo vieta                              |
| Plotis  | 1000 mm  |
| Tolygus aukščio reguliavimas  | taip   |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija  | taip   |
| Svoris  | 70 kg  |
| Darbastalio gylis   | 700 mm   |
| Darbastalio storis  | 40 mm  |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki                               | 700 - 1000 mm  |
| Dangos storis   | 2,7 mm   |
| Stalviršio danga  | Eterlux (melaminas / fenolio derva)                            |
| Modelis   | eLevel (e lygis)   |
| Įvesties kištuko tipas  | F  |
| Nominalioji įtampa  | 250 V  |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta  | 700-1000 mm  |
| Konstrukcija  | Plieninių vamzdžių konstrukcija                                |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg   |
| Aukščio reguliavimo elementas   | elektrinis   |
| Plokštelės storis   | 40 mm  |
| Aukščio išlyginimas   | 25 mm  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis  | Darbastalis  |

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm   | 927335 500   |
| Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm      | 927620 500/5 |
| Tarpinė plokštelė Workstation moduliui Tinka darbo vietos modulio gyliui 800 mm | 920350 800   |
| Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3                      | 927300 300/3 |
| Multifix Tinka modeliui 300   | 928201 300   |
| Atramos Aukštis 200 mm  | 928010 200   |
| Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2                      | 927300 300/2 |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2                      | 927600 300/2 |
| Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4            | 927315 400/4 |
| Atramos Aukštis 962 mm  | 928010 962   |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1                      | 927600 200/1 |
| Atramos Aukštis 481 mm  | 928010 481   |
| Atramos Aukštis 1362 mm   | 928010 1362  |
| Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4                      | 927300 400/4 |
| Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3            | 927315 500/3 |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4                      | 927600 400/4 |
| PC laikiklis Tipas M  | 928753 M     |
| Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4            | 927315 500/4 |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3                      | 927600 300/3 |
| Stalčius klaviatūrai Tipas 1  | 927341 1     |
| Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3                      | 927300 400/3 |
| Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5            | 927315 500/5 |
| Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5                      | 927600 500/5 |